




Erweiterungen BE55-E



Produktmerkmale

- Erweiterungsmodule für Entspannungsstationen aus der Spectroceam Baureihe BE55 und BE56
- Design im Labor-Look
- Leichte Montage
- Mit Filter im Eingang der einzelnen Erweiterungsmodule

Technische Daten

Vordruck P_1 max. 300 bar

Werkstoffe


Gehäuse Verteilerblock: Edelstahl 1.4404
 Filter: ES-Sintermetall 1.4404
 O-Ring (für M12-Anschl.) FKM bzw. EPDM (NH₃)

Vordruckanschluss Edelstahl-Klemmringverschraubung 6x1 mm


Betriebstemperatur -30°C bis +60°C

Gewicht ca. 1 kg pro Seite


Erweiterungen rechts und links für Stationen BE55 und BE56 mit **Verteilerblock**:



Erweiterungen rechts und links für Stationen BE55 und BE56 mit **Ventil**:



Erweiterungsmodule im eingebauten Zustand
am Beispiel einer Entspannungsstation BE55-2
mit BE55-E-LH-CB und BE55-E-RH-CB



Bestellangaben:
Erweiterungen BE55+56-E

BE55 - E - LH - CB

Typ

55 - einstufige Station BE55 oder BE56-2U
56 - zweistufige Station BE56-1 und BE56-2

Seite

RH - rechts
LH - links

Eingang

CB - Verteilerblock
V - Ventil (manuell)
VP - Pneumatik-Ventil

Spezifikationen

- SPECTROCEM - Armaturen garantieren höchste Qualität. Dies wird durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und einer Qualitätssicherung nach DIN ISO 9001 erreicht.
- Alle medienberührten Bauteile werden mit dem speziellen Reinigungsverfahren SPECTRO-CLEAN® in einer Ultraschall-Reinigungsanlage (FCKW-frei) gereinigt und ausgeheizt.
- SPECTROCEM - Armaturen unterliegen einer 100%-Helium-Dichtheitsprüfung mit einem Massenspektrometer.

Achtung Komponentenauswahl

- Um eine sichere, problemlose Funktionsleistung zu gewähren, muß die gesamte Systemauslegung bei der Auswahl eines Druckreglers berücksichtigt werden.
- Materialverträglichkeit, korrelierende Temperaturbereiche, vorschriftsmäßige Installation, Betätigung und Wartung liegen in der Verantwortung des Systemauslegenden und des Anwenders.